



JBL FLOATY II

Imán limpiacristales flotante

Adecuado para:



- Limpieza cómoda y eficaz de los cristales del acuario: imán limpiacristales con pieza interior flotante
- Fácil de usar: colocar la pieza interior sobre el agua al borde del acuario, atraer la pieza interior empleando la pieza exterior. Guiar el imán desde fuera. Limpiar el cristal con movimientos circulares
- Cómodo de manejar: acceso a lugares difíciles gracias al borde saliente (p. ej., detrás del equipamiento técnico), se guía con las esquinas sin meter la mano en el agua
- Protector de bordes de JBL patentado: protege las juntas de silicona del acuario gracias a los bordes oblicuos, pieza interior flotante: las piedras del fondo del acuario no se enganchan, por lo que no araña los cristales
- Suministro: imán limpiacristales Floaty II



Esto también le puede interesar [Aquí encontrará un resumen completo: https://www.jbl.de/qr/61376](https://www.jbl.de/qr/61376)



JBL Spongi
Esponja de limpieza para acuarios y terrarios



JBL PROSCAPE CLEANING GLOVE
Guante para la limpieza del acuario



JBL Clean A
Limpiacristales para el exterior del acuario



JBL WishWash
Trapo y esponja





JBL FLOATY II

Piezas de repuesto



JBL Floaty Pad



JBL FLOATY II

Información de producto

Fácil de usar


Separe la pieza interior flotante de la pieza exterior y colóquela sobre el agua al borde del acuario. Sujete la pieza exterior pegada al cristal del acuario y atraiga así a la parte flotante. Lleve el imán por fuera con movimientos ligeramente circulares por encima del cristal del acuario.

Cómodo de manejar

Un borde saliente permite limpiar incluso en lugares de difícil acceso como, p. ej., detrás del equipamiento técnico del acuario. El imán puede guiarse por las esquinas perfectamente sin meter la mano en el agua.

Protección del acuario

Gracias al protector de bordes patentado de JBL con bordes oblicuos, las juntas de silicona del acuario no se dañan. La pieza interior flotante no puede caer a la grava, por lo que no se le pueden enganchar piedras que puedan arañar el cristal. Además, ya no es necesario meter la mano en el agua en caso de que se suelte el imán.

| Más información | |
|--------------------------|---|
| Preguntas frecuentes | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Prensa | ✓ |
| Laboratorio/calculadoras | ✗ |
| Artículos de interés | ✓ |
| Piezas de repuesto | ✓ |
| Vídeo | ✓ |
| Garantía Plus | ✗ |
| Instrucciones | ✓ |
| Código QR |  |





JBL FLOATY II

Detalles del producto

| Datos de artículo | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del producto | JBL FLOATY II S | JBL FLOATY II M | JBL FLOATY II L |
| N.º de art. | 6137600 | 6137700 | 6137800 |
| Código EAN | 4014162613769 | 4014162613776 | 4014162613783 |
| EAN como código de barras | | | |
| Para el vidrio | 6 mm | 10 mm | 15 mm |
| Tamaño | S | M | L |
| Meses de expiración | - | - | - |
| PVP incl. IVA | 18,11 € | 29,77 € | 51,80 € |
| Precio básico | - | - | - |
| Cantidad nominal | - | - | - |
| Cantidad de base | 1 | 1 | 1 |
| Peso bruto | 97 g | 174 g | 266 g |
| Peso neto | 80 g | 160 g | 250 g |
| Factor de conversión de peso | 1000 | 1000 | 1000 |

| Eliminación | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del producto | JBL FLOATY II S | JBL FLOATY II M | JBL FLOATY II L |
| N.º de art. | 6137600 | 6137700 | 6137800 |
| Punto Verde | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupo chatarra electrónica | - | - | - |
| Peso de eliminación | - | - | - |
| Tipo de batería | - | - | - |
| Reciclaje de pilas y baterías | - | - | - |
| Batería recargable | - | - | - |
| Peso de eliminación batería | - | - | - |
| Bote desechable | - | - | - |
| Papel y cartón | 11.5 g | 10 g | 10 g |
| Plástico pequeño | 5 g | 4 g | 6 g |
| Plástico grande | - | - | - |
| Peso de eliminación metal | 0 g | 0 g | 0 g |

| Características | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del producto | JBL FLOATY II S | JBL FLOATY II M | JBL FLOATY II L |
| N.º de art. | 6137600 | 6137700 | 6137800 |



| Características | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| Especie de animal | Acociles, Ajolotes, Alevines, Anguilas espinosas, Arowana, Barbos, Bettas, Bichires/calamitas, Camarones estenopodideos, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Carácidos, Colas de velo, Corales, Corydoras, Cíclidos (Sudamérica), Danios, Epiplatys, Ergasilus, Flowerhorn, Galápagos, Galápagos tropicales, Gobios, Goldfish, Guppy, Guramis, Killis, Laberintidos, Lochas, Moluscos, Peces arcoíris, Peces disco, Peces globo, Peces loro, Peces mariposa, Peces vivíparos, Ranas de uñas africanas, Siluros, Tortugas acuáticas, Tritones | Acociles, Ajolotes, Alevines, Anguilas espinosas, Arowana, Barbos, Bettas, Bichires/calamitas, Camarones estenopodideos, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Carácidos, Colas de velo, Corales, Corydoras, Cíclidos (Sudamérica), Danios, Epiplatys, Ergasilus, Flowerhorn, Galápagos, Galápagos tropicales, Gobios, Goldfish, Guppy, Guramis, Killis, Laberintidos, Lochas, Moluscos, Peces arcoíris, Peces disco, Peces globo, Peces loro, Peces mariposa, Peces vivíparos, Ranas de uñas africanas, Siluros, Tortugas acuáticas, Tritones | Acociles, Ajolotes, Alevines, Anguilas espinosas, Arowana, Barbos, Bettas, Bichires/calamitas, Camarones estenopodideos, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Carácidos, Colas de velo, Corales, Corydoras, Cíclidos (Sudamérica), Danios, Epiplatys, Ergasilus, Flowerhorn, Galápagos, Galápagos tropicales, Gobios, Goldfish, Guppy, Guramis, Killis, Laberintidos, Lochas, Moluscos, Peces arcoíris, Peces disco, Peces globo, Peces loro, Peces mariposa, Peces vivíparos, Ranas de uñas africanas, Siluros, Tortugas acuáticas, Tritones |
| Tamaño del animal | Para animales de cualquier tamaño | Para animales de cualquier tamaño | Para animales de cualquier tamaño |
| Grupo de edad del animal | Todos los peces de acuario | Todos los peces de acuario | Todos los peces de acuario |
| Volumen del hábitat | 6mm | 10mm | 15mm |
| Material | neodimio, metal (acero), plástico (ABS) | neodimio, metal (acero), plástico (ABS) | neodimio, metal (acero), plástico (ABS) |
| Tipo de alimento | - | - | - |
| Color | negro | negro | negro |
| Dosificación | - | - | - |
| Condiciones de transporte | - | - | - |



JBL FLOATY II

| Etiqueta electrónica/lámpara | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del producto | JBL FLOATY II S | JBL FLOATY II M | JBL FLOATY II L |
| N.º de art. | 6137600 | 6137700 | 6137800 |
| Temperatura ambiente | - | - | - |
| Hora de inicio | - | - | - |
| Mercurio | - | - | - |
| Longitud de tubo | - | - | - |
| Vida útil | - | - | - |
| Lumen | - | - | - |
| Valor CRI | - | - | - |
| Atenuable | - | - | - |
| Ciclos de encendido/apagado | - | - | - |
| Valor de PAR | - | - | - |
| Clase de eficiencia energética | - | - | - |
| UV-A | - | - | - |
| UV-B | - | - | - |
| UV-C | - | - | - |
| Temperatura de color | - | - | - |
| Denominación casquillo | - | - | - |

| Especificaciones | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del producto | JBL FLOATY II S | JBL FLOATY II M | JBL FLOATY II L |
| N.º de art. | 6137600 | 6137700 | 6137800 |
| Alcance en litros | - | - | - |
| Alcance de - hasta | - | - | - |
| Alcance en días | - | - | - |
| Alcance longitud urna | - | - | - |
| Potencia en vatios | - | - | - |
| Potencia por hora | - | - | - |
| Potencia por día | - | - | - |
| Altura | 65 mm | 60 mm | 60 mm |
| Longitud | 60 mm | 115 mm | 100 mm |
| Anchura | 30 mm | 40 mm | 65 mm |
| Diámetro | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - |
| Para | - | - | - |
| T8 26mm (vatios) | - | - | - |
| T5 16mm (vatios) | - | - | - |
| Tamaño | - | - | - |
| Contenido para | - | - | - |
| Volumen del vaso del filtro | - | - | - |
| Volumen masas filtrantes | - | - | - |
| Empalmes de tubo Presión/Out | - | - | - |
| Empalmes de tubo Aspiración/In | - | - | - |
| Altura de bombeo | - | - | - |



JBL FLOATY II

| | |
|---------------------|---|
| Tipo de alimento | - |
| Tipo de subproducto | - |
| Dosificación | - |



Información adicional para comercios especializados

| Datos de artículo | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Nombre del producto | JBL FLOATY II S | JBL FLOATY II M | JBL FLOATY II L |
| N.º de art. | 6137600 | 6137700 | 6137800 |
| IVA | 19% | 19% | 19% |
| Unidad de venta (UV) | 4 | 3 | 2 |
| Volumen embalaje | 0.83l | 0.93l | 1.15l |
| Medidas (l/al/an) | 40 mm/96 mm/217 mm | 45 mm/96 mm/217 mm | 55 mm/96 mm/217 mm |
| Capas | 100 | 90 | 50 |
| Paleta | 700 | 630 | 350 |
| Categoría de productos | 2 | 2 | 2 |
| Arancel | 85051110 | 85051110 | 85051110 |
| País de origen | CN | CN | CN |
| Tipo de embalaje | Piel / tarjeta del blister de embalaje | Piel / tarjeta del blister de embalaje | Piel / tarjeta del blister de embalaje |

| Datos UE 1 | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del producto | JBL FLOATY II S | JBL FLOATY II M | JBL FLOATY II L |
| N.º de art. | 6137600 | 6137700 | 6137800 |
| Material UE 1 | cardboard gr | cardboard gr | cardboard gr |
| Peso UE 1 | 85 g | 85 g | 95 g |
| Longitud UE 1 | 145 mm | 120 mm | 130 mm |
| Anchura/profundidad UE 1 | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
| Altura UE 1 | 105 mm | 105 mm | 105 mm |

| Datos UE 2 | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del producto | JBL FLOATY II S | JBL FLOATY II M | JBL FLOATY II L |
| N.º de art. | 6137600 | 6137700 | 6137800 |
| Material UE 2 | No | No | No |
| Peso UE 2 | - | - | - |
| Longitud UE 2 | - | - | - |
| Anchura/profundidad UE 2 | - | - | - |
| Altura UE 2 | - | - | - |

| Datos del comercio | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del producto | JBL FLOATY II S | JBL FLOATY II M | JBL FLOATY II L |
| N.º de art. | 6137600 | 6137700 | 6137800 |
| Texto caja | Floaty S | Floaty M | Floaty L |
| Ubicación estantería | - | - | - |